

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, sähkötoiminen korkeussäätö, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923291 1500/DE
GTIN	4062406103231
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Yksi liitoslevyvari jäykistämiseen. Portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Liitäntäkaapeli, saksalainen Schuko-pistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 × sähköisesti korkeussäädettävä jalkaosia, 1 × liitoslevyvari, laatikoston runko, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten esimerkiksi sivupaneelit jne., löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan kokoamattomana. Käsikytkimen asento voidaan valita vapaasti. Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Työtason pituus	1500 mm
Nostonopeus	9 mm/s
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Liitäntäjännite	250 V
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Sarja	vario
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	2
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Paino	90 kg
Työtason paksuus	50 mm
IP-suojaluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F

Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21