

**Garant****Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, BT 50, Kierre M × Pituus L1:  
M16X100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303141 M16X100
GTIN	4062406106201
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki varret kovalasorvattu.

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 138 mm

Reiän Ø D<sub>1</sub> toleranssi IT6: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Ulko-Ø D: 36 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 100 mm

L<sub>2</sub>: 10 mm

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	100 mm
L <sub>2</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Ulko-Ø D	36 mm
Ulkonema A-mitta	138 mm

kierre M	M16×100
Reiän Ø D <sub>1</sub> toleranssi IT6	17 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50