

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, BT 50, Kierre M × Pituus L1:
M16X150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303141 M16X150
GTIN	4062406106713
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki varret kovalasorvattu.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 188 mm

Reiän Ø D₁ toleranssi IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ulko-Ø D: 42,5 mm

Hyötypituus L₁: 150 mm

L₂: 10 mm

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁ toleranssi IT6	17 mm
Hyötypituus L ₁	150 mm
Ulko-Ø D	42,5 mm
Ø D ₂	29 mm
Ulkonema A-mitta	188 mm

L ₂	10 mm
kierre M	M16×150
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50