

**Garant****Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, BT 50, Kierre M × Pituus L1:  
M10X100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303141 M10X100
GTIN	4062406106164
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki varret kovalasorvattu.

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 138 mm

Reiän Ø D<sub>1</sub> toleranssi IT6: 10,5 mmØ D<sub>2</sub>: 18 mm

Ulko-Ø D: 32 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 100 mmL<sub>2</sub>: 10 mm**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
kierre M	M10×100
Reiän Ø D <sub>1</sub> toleranssi IT6	10,5 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Ulkonema A-mitta	138 mm

L <sub>2</sub>	10 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	100 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50