

**Garant****Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet kartiomainen muoto, HSK-A 63,  
Kierre M × Pituus L1: M10X75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307044 M10X75
GTIN	4062406106799
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiomainen malli.  
Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Jatke nro 301358, kavennusholkki nro 301359, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

Densimet-kiinnittimet tai täyskovametalliset jatkokappaleet jyrsimille nro 301374 - 301379 ja nro 301361 - 301386.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 101 mm

Reiän Ø D<sub>1</sub>: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Ulko-Ø D: 23 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 75 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	101 mm
------------------	--------

Reiän Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
kierre M	M10×75
Ulko-Ø D	23 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	75 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike