

**Garant****Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet kartiomainen muoto, HSK-A 100,  
Kierre M × Pituus L1: M12X100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307046 M12X100
GTIN	4062406106973
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiomainen malli.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Jatke nro 301358, kavennusholkki nro 301359, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374 – 301379 ja nro 301361 – 301368.

**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
Ulkonema A-mitta	129 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ulko-Ø D	33 mm
kierre M	M12 x 100
L <sub>2</sub>	10 mm

Hyötypituus L <sub>1</sub>	100 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike