

Garant

**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet kartiomainen muoto, HSK-A 100,
Kierre M × Pituus L1: M10X50**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	307046 M10X50
GTIN	4062406106935
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiomainen malli.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301358, kavennusholkki nro 301359, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374 – 301379 ja nro 301361 – 301368.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	79 mm
Hyötypituus L ₁	50 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	18 mm
Reiän Ø D ₁	10,5 mm
kierre M	M10 × 50

Ulko-Ø D	23 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike