

Garant GRIDLINE

Nestekaappi muovikanisterit, Korkeus mm / öljykanistereiden lkm: 1500/14**Tilaustiedot**

Tilausnumero	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Vankka teräspeltirakenne, vahvistetut pariovet lukittavissa kääntökahvalla, jossa on **nastasyliinterilukko**. Kaappirungossa on **yksittäisaukaisun varmistus**. Yksittäisaukaisun varmistus estää yhtä useamman vetoalustan aukeamisen samanaikaisesti. Tämän ansiosta kaappi ei kaadu kovin helposti. Vetoalustojen ja laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä.

Nestekaappi, varustettu **muovisin** öljykanisterein (nro 980060).

Sijoitus:

Ulosvedettävien hyllytasojen lkm: 3

Öljykanistereiden määrä (10 l): 10

Öljykanistereiden määrä (25 l): 4

Öljynkeruualtaiden määrä: 1

Pintakäsittely:

Kehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Kaappia voidaan käyttää myös ilman öljykanisteria. Varustelu tarpeen mukaan: Sopivat vetohyllyt, ks. nro 980052.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	1350 mm
Leveys	750 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Korkeus	1500 mm
Syvyys	700 mm
Paino	136 kg
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Öllykaappi