

Yksittäinen mittaustappi, keramiikka Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	483925 4
GTIN	2050001941022
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Erittäin puhdasta teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO₂). Tylytetty molemmin puolin viistämällä. Alkaen Ø 5,01 mm mittamerkintä otsapinnassa.

Toleranssiluokka 1: Tapin Ø ± 0,001 mm.

Etu:

- **Kaksi kertaa kovempaa kuin tulkkiteräs.**
- **Erittäin pieni lämpölaajeneminen.**
- **Ruostumaton ja haponkestävä**
- **Ei tarvita rasvanpoistoa ennen käyttöä.**
- **Ei tarvita rasvausta käytön jälkeen.**

Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija**, esim. nro 483925 koko 3 **4,35**.

Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
Mittaustappipituus	40 mm
Nimellismitta	6 - 9,99 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Raaka-aine	Teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO ₂).
Tuotetyyppi	mittaustappi

Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20

028240 20