



Urakappale, nuorrutettu, Uraleveys S: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	313805 12
GTIN	2050001929860
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

Sopii:

Tuote Röhm KFD-HE.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 – 12.9!

Huomautus:

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.

Tekninen kuvaus

Korkeus H	18,5 mm
Reikäväli b	20 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Sopii tuotteelle Röhm KFD-HE	170
Kierre G	M10

Porraskorkeus h	7,5 mm
Uraleveys S	12 mm
Tuotetyyppi	Urakappale