

Garant**Liuskahiomalaikka special (ZA) ulkonevat lamellit, Ø 125 mm, Rakeisuus: 60****Tilastiedot**

Tilausnumero	566295 60
GTIN	4045197720467
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Liuskahiomalaikka, **erittäin suuri lamellien ulkonema (10 mm)**. Hyvä materiaalin poistotulos ja pitkä käyttöikä laadukkaana **zirkonikorundin (ZA)** ansiosta lujalla sekoitekankaalla. Tehokkaasti hiova pinnoite viileään hiontaan.

- **Viisto muoto särmien tai hitsausaumojen hiontaan ja tasohiontaan asetuskulmassa 15–25°.**

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti vaihteleviin hiontatöihin **taso- ja muotohionnassa** ja työstöön **vaikeapääsyisissä paikoissa** kuten pienahitsien puhtaaksihionnassa.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	viisto, ulkonevat lamellit
Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	60
Kiekon Ø	125 mm

Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		