



Pistemerkkauslaite FlyMarker® mini 120/45 akkukäyttöinen, Akkukapasiteetti: 2X8Ah



Tilaustiedot

Tilausnumero

085761 2X8

GTIN

Tuoteluokka

04F

Kuvaus

Malli:

Erilaisista materiaaleista (teräs / ruostumaton teräs / alumiini / kupari / messinki / muovit / työkaluteräs / karkaistut teräkset 62 HRC asti jne.) valmistettujen yksittäisten ja sarjavalvisteisten osien kestävään merkitsemiseen.

- **Tehokas sähkömagneettinen merkintäkärki.**
- **Helppo, intuitiivisesti käytettävä, salasanasuojattu ohjelmisto.**
- **Liitännät: USB-A, USB-B ja Ethernet.**
- **Kirjasin: Pistematriisi 5×7 tai 9×13, kirjasinkorkeus 1,0–10,0 mm ja suurempi.**
- **Kirjasin yli 10,0 mm suurelle kirjasinkorkeudelle saatavilla tilauksesta.**
- **Korkealaatuiset, kaksoisohjatut lineaarijohteet takaavat tarkan merkinnän.**
- **Säteittäinen, aksiaalinen tai kaareva pyöreiden kappaleiden merkintä.**
- **Mukana HPGL-paketti (yksilöllisten logojen ja tarkastusmerkkien, muun muassa CE-merkin merkintään)**
- **Mukana mukavuuspaketti (esim. vuorotunnus, ennakkopaikoitus, moninkertainen merkintä jne.)**
- **Sisäinen muisti satojen merkintätiedostojen, fonttien ja logojen tallenukseen.**
- **15 kielivaihtoehtoa.**
- **Suuriresoluutioinen värinäyttö.**
- **Merkinnän esikatselu mahdollistaa varmat merkinnät.**

- **Murtoluja kotelo.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Erittäin kätevä, 100 % siirrettävä **akkutoiminen, käsikäyttöinen merkintäjärjestelmä**, jossa on sisäänrakennettu näppäimistö ja suuriresoluutioinen LC-värinäyttö. Merkintäkenttä: 120 × 45 mm.

- **Vakaa ohjausjärjestelmä.**

- **Iskumagneetti, erittäin voimakas (valinnainen).**

Toimituksen sisältö:

Sisältää telineen, täyskovametallisen 90° merkintäkärjen, liukumattomalla pinnoitteella varustetun asetuskulman, asetustulkin ja kantolaukun, **2×18 V litiumioniakku**, laturin. merkinnän enimmäiskorkeus: 45 mm

Akkukapasiteetti: 8 Ah

Nimellisjännite: 18 V

Paino sisältää akun: 3,7 kg

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	8 Ah
Valmistajamerkintä	FlyMarker® mini 120/45
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkutyyppi	Litiumioni
Paino sisältää akun	3,7 kg
Nimellisjännite	18 V
merkinnän enimmäisleveys	120 mm
merkinnän enimmäiskorkeus	45 mm
Tuotetyyppi	Pistemerkkauslaite

Tarvikkeet

Vaihtoakku Tyyppi 8AH	085765 8AH
-----------------------	------------