

## Yksittäinen mittaustappi, keramiikka Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 2

### Tilaustiedot

Tilausnumero	483925 2
GTIN	2050001941008
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin puhdasta teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO<sub>2</sub>). Tylsytetty molemmin puolin viistämällä. Alkaen Ø 5,01 mm mittamerkintä otsapinnassa.

**Toleranssiluokka 1:** Tapin Ø ± 0,001 mm.

#### Etu:

- **Kaksi kertaa kovempaa kuin tulkkiteräs.**
- **Erittäin pieni lämpölaajeneminen.**
- **Ruostumaton ja haponkestävä**
- **Ei tarvita rasvanpoistoa ennen käyttöä.**
- **Ei tarvita rasvausta käytön jälkeen.**

#### Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija**, esim. nro 483925 koko 3 **4,35**.

### Tekninen kuvaus

Mittaustappipituus	40 mm
Nousu	0,01 mm
Nimellismitta	1 - 2,99 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Raaka-aine	Teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO <sub>2</sub> ).
Tuotetyyppi	mittaustappi

## Palvelut

Kalibrointimittausoppi enimmäis-Ø 20

028240 20