



## Kierrelukitus, 50 ml, Valmistajamerkintä: 32-18



### Tilastiedot

Tilausnumero	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Tuoteluokka	08G

### Kuvaus

#### Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuttuminen estyy luotettavasti.

#### Käyttö:

**Tiukahko** – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

**Keskitiukka** – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

**Erittäin tiukka** – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Matalalujuuksinen, helppo irrottaa, kaikille metalleille, ei merkintävelvollinen.

#### Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

### Tekninen kuvaus

Pienin irtoamislujuus	6 - 10 Nm
Valmistajamerkintä	32-18
Kierrekoolle M enint.	M12

Säilytyslämpötila	20 °C
soveltuu materiaalille	Metalli
Maksimirakomitta	0,1 mm
Muoto	nestemäinen
Kemiallinen perusta	anaerobinen metakrylaatti
Väri	violetti
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	esiasennetut ruuviliitännät
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	estää kiinnileikkautumisen
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Täyttö	50 ml
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
leimahduslämpötila	100 °C
Kierrekoolle tuumaa	3/4 tuuma
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Kosketuslujuusaika	15 - 20 min
Dynaaminen viskositeetti	120 - 170 mPas
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Lujuusluokka	matalalujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Tuotenimen määrite	50 ml
Tuotetyyppi	Kierrelukitus

## Tarvikkeet

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero  
7063

083392 7063

Peristalttinen käsipumppu ja annosteluneulasarja  
Pullokoko 50 ml

083344 50

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero  
7061

083391 7061