

Garant**Kulmatyötaso ristiinliimattua bambua, Sopii liitostason syvyyteen: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	926302 800
GTIN	4062406215156
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Mitat 1000 × 1000 × 50 mm, 45° viiste, päättyy **800 mm:n levynsyvyyteen**.

Sopii:

Jalkaosa nro 927000 – 927042, nro 927062 – 927068.

Tekninen kuvaus

Työtason pinta	hiottu, öljytty, ei jätä jälkiä
Sopii liitostason syvyyteen	800 mm
Kulman viistous	45°
Työtason materiaali	Bambulamelli, ristiinliimattu
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpenkkilevy

Tarvikkeet

Jalkaosa Korkeus 650 mm	927000 650
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900
Sisennetty jalkaosa Korkea jalkaosa 900 mm	927040 900

Sisennetty jalkaosa Korkea jalkaosa 800 mm	927040 800
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Kulmamediakiskotomaa varustelua varten Sopii tyyppiin 1000	928421 1000
Jalkaosa Korkeus 750 mm	927000 750
Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1