

**Garant****Kulmatyötaso ristiinliimattua bambua, Sopii liitostason syvyyteen: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	926302 750
GTIN	4062406107123
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Koko 1000×1000×50 mm, 45°:n viiste, siirtyen **750 mm:n levysyvyteen.**

**Sopii:**

Jalkaosa nro 927000 – 927042, nro 927062 – 927068.

**Tekninen kuvaus**

Työtason pinta	hiottu, öljytty, ei jätä jälkiä
Työtason materiaali	Bambulamelli, ristiinliimattu
Sopii liitostason syvyyteen	750 mm
Kulman viistous	45°
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpenkkilevy

**Tarvikkeet**

Jalkaosa Korkeus 650 mm	927000 650
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Sisennetty jalkaosa Korkea jalkaosa 800 mm	927040 800

Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900
Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1
Kulmamediakiskotomaa varustelua varten Sopii tyyppiin 1000	928421 1000
Jalkaosa Korkeus 750 mm	927000 750
Sisennetty jalkaosa Korkea jalkaosa 900 mm	927040 900