

**Kierrelukitus, 250 ml, Valmistajamerkintä: 55-03****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083314 55-03
GTIN	2050002005228
Tuoteluokka	08G

Kuvaus**Malli:**

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnileikkautuminen estyy luotettavasti.

Käyttö:

Tiukahko – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

Keskitiukka – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

Erittäin tiukka – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Keskiluja, voidaan käyttää kierrelukitteena ja kierretiivisteinä, enint. 200 °C, myös passiivisille materiaaleille, ei merkintävelvollinen.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Tekninen kuvaus

Pienin irtoamislujuus	18 - 23 Nm
Kierrekoolle M enint.	M36

Valmistajamerkintä	55-03
Säilytyslämpötila	20 °C
Kemiallinen perusta	anaerobinen metakrylaatti
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
Väri	sininen
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	merkintävapaa
Ominaisuudet	tiksotrooppinen
Ominaisuudet	estää kiinnileikkautumisen
Ominaisuudet	tärinänkestävä
leimahduslämpötila	100 °C
Muoto	nestemäinen
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	öljyiset pinnat
Maksimirakomitta	0,25 mm
soveltuu materiaalille	Metalli
Täyttö	250 ml
Käyttölämpötila-alue	-55 - 200 °C
Toimintalujuus vastaa	1 - 3 h
Kosketuslujuusaika	10 - 20 min
Dynaaminen viskositeetti	900 - 1500 mPas
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm ³
Tuotenimen määräite	250 ml
Tuotetyyppi	Kierrelukitus

Tarvikkeet

Peristalttinen käsipumppu ja annosteluneulasarja
Pullokokoko 50 ml

083344 50

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero
7063

083392 7063

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero
7061

083391 7061