



Kierrelukitus, 250 ml, Valmistajamerkintä: 32-18



Tilastiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 083314 32-18 |
| GTIN | 8029822013083 |
| Tuoteluokka | 08G |

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnileikkautuminen estyy luotettavasti.

Käyttö:

Tiukahko – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

Keskitiukka – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

Erittäin tiukka – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Matalalujuuksinen, helppo irrottaa, kaikille metalleille, ei merkintävelvollinen.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|-----------|
| Pienin irtoamislujuus | 6 - 10 Nm |
| Valmistajamerkintä | 32-18 |
| Kierrekoolle M enint. | M12 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Maksimirakomitta | 0,1 mm |
| Väri | violetti |
| leimahduslämpötila | 100 °C |
| Ominaisuudet | tiivistävä |
| Ominaisuudet | estää kiinnileikkautumisen |
| Ominaisuudet | tärinänkestävä |
| Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk |
| soveltuu käyttöalueelle | Kierrelukitus |
| soveltuu materiaalille | Metalli |
| Muoto | nestemäinen |
| Käyttölämpötila-alue | -55 - 150 °C |
| Täyttö | 250 ml |
| Säilytyslämpötila | 20 °C |
| Kemiallinen perusta | anaerobinen metakrylaatti |
| Kierrekoolle tuumaa | 1/4 tuuma |
| Toimintalujuus vastaa | 3 - 6 h |
| Kosketuslujuusaika | 15 - 20 min |
| Dynaaminen viskositeetti | 120 - 170 mPas |
| Purkaminen | tavallisella työkalulla |
| Lujuusluokka | matalalujuuksinen |
| Tiheys | 1,1 g/cm ³ |
| Tuotenimen määrite | 250 ml |
| Tuotetyyppi | Kierrelukitus |

Tarvikkeet

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero
7063

083392 7063

083344 50

Peristalttinen käsipumppu ja annosteluneulasarja
Pullokoko 50 ml

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero
7061

083391 7061