



Kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420450 25-50
GTIN	7630041104097
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Toimituksen sisältö:

Kaarimikrometri ilman säätömittaa.

Tekninen kuvaus

Karan Ø	6,5 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Lukema	0,01 mm
Mittarummun Ø	18,5 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Kalibrointi	B1
virheraja	2 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022000 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------