

## Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483940 6
GTIN	2050001861856
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

#### Malli:

Mittauspöytä seostetusta työkaluteräksestä  $60 \pm 2$  HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: Ø-tiedot kaiverrettu.

#### Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija** Ø, esim. nro 483940 koko 2, **0,35**.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	90 mm
Nousu	0,01 mm
Mittauspituus	60 mm
Nimellismitta	5 - 5,99 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	$60 \pm 2$ HRC
Raaka-aine	seostettua työkaluterästä
Tuotetyyppi	mittauspöytä

### Palvelut

Kalibrointimittauspöytä enimmäis-Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20

---