

**TESA****Kaarimikrometri, Mittausalue: 75-100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Tuoteluokka	45A

**Kuvaus****Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

**Toimituksen sisältö:**

Kaarimikrometri ilman säätömittaa.

**Tekninen kuvaus**

Karan Ø	6,5 mm
Mittarummun Ø	18,5 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	75 - 100 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B1
virheraja	3 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022000 100

## Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------