

**Kuumailmapuhallin, Tyyppi: 008338****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078321 008338
GTIN	4007841008338
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Elektronisesti säädelty kuumailmapuhallin, jossa on portaaton ilmamäärän säätö.
Laadukas sauvamallinen kuumailmapuhallin HG 2620 E ammattikäyttöön.

- **Liitäntäkaapeli on helppo vaihtaa.**
- **Keramiikkavastus vaihdettavissa, käyttöikä n. 800 h.**
- **Ilmanpaine enintään 4000 Pa.**
- **Lämpötilan säätö 50 - 700 °C ohjaussauvalla.**
- **Ilmamäärän säätö 150 - 500 l/min.**
- **Uudelleenkäynnistysuoja.**
- **Jäähdytysporras.**
- **LCD-näyttö ja jäljellä olevan kuumuuden näyttö.**

Käyttö:

Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	2300 W
Ilman lämpötila	50 - 700 °C
Paino	840 g
Valmistajamerkintä	HG 2620E
Ilmavirran määrä	150 - 500 l/min
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Tuotetyyppi

Kuumailmapuhallin

Tarvikkeet

Lämpötilaskanneri HL Scan Tyyppi 014919	078326 014919
Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007553	078325 007553
Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007690	078325 007690
Kuumailmavarustevalikoima12 osaa Tyyppi 075569	078329 075569