

3M Scotch-Brite™

**Hiomahuopa-tarralaikka GB-DH, Ø 125 mm, Rakeistus-vertailu: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566903 80
GTIN	50048011603365
Tuoteluokka	53M

**Kuvas****Malli:**

Huopatarraikiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (**n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965**).

Erittäin **tehokas huopalaikka**, hyvä reunalujuus. Upotettu **keramiikkarae (CER)** parantaa materiaalinpoistoa. **Soveltuu pintakarkeuden parantamiseen Cubitron™ II:lla tehdyn esihionnan jälkeen.**

**Käyttö:**

Laaja käyttöalue kevyissä vaurioiden korjauksissa ja **häivytyksissä** saman työvaiheen puitteissa. Soveltuu **pienen hitsaussaumojen ja -pisteiden tasoitukseen** ja **karkeahkoihin puhdistus- ja purseenpoistotehtäviin**. Pintaan ei jää värinäjätkiä.

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys).

**Huomautus:**

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta **567705ff**.

**Tekninen kuvaus**

Rakeistus-vertailu	80
Hienousaste	erittäin harva

Malli	A coarse heavy duty
Väri	pun.
Kiekon Ø	125 mm
Sarja	GB-DH
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Valmistajamerkintä	GB-DH
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

---

## Tarvikkeet

Tarralaikan runko,Keskitys ja kierre M 14 Ulko-Ø 125 mm	566965 125
Tarralaikan runko,kierre M 14 Ulko-Ø 125 mm	566960 125