



Pneumaattis-hydraulinen sokkoniittimutterilaite FireFox®, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 770515 1 |
| GTIN | 4007081920841 |
| Tuoteluokka | 74A |

Kuvaus

Malli:

Käyttöpaine 5 – 7 baaria. Automaattinen porausmenettely heti, kun sokkoniittimutteri on asetettu kevyesti painamalla kierretuurnaan. Erittäin taloudellinen nopean porauksen ja huippunopean asetusprosessin ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Kaksi asennusavainta SW 24 / 27, 1 kuusiokoloavain SW 4, 1 pullo hydrauliikkaöljyä 100 ml, 1 öljyntäyttösäiliö. Suukappale ja kierretuurna M3, M4, M5, M6.

Huomautus:

Varasuukappaleet saatavilla numerolla 770516. Sokkoniittimuttereille M3 – M6, kaikki materiaalit paitsi M6 ruostumaton teräs.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-----------|
| Liikepituus | 7,5 mm |
| Paino | 1,96 kg |
| Ilmankulutus kutakin asetuskertaa kohden (riippuu kierteestä) | kork. 2 l |

| | |
|---|----------------|
| Letkuliitântä | 6 mm |
| Sokkoniittimuttereille, teräs/alumiini | M3 – M6 |
| Asetusisku säädettävissä, maksimi 5 baaria | 12000 N |
| Sokkoniittimuttereille, kaikki raaka-aineet | M3 – M6 |
| Letkuliitântä | 1/4 tuuma |
| Tuotetyyppi | Vetoniittikone |

Tarvikkeet

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M3 | 770516 M3 |
| Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M5 | 770516 M5 |
| Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M4 | 770516 M4 |
| Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M6 | 770516 M6 |