



## Nelileukainen yhdistelmäsorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys lieriömäinen istukka, DIN 702-4, Ulko-Ø A / kartio: 125mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	315635 125
GTIN	5907412202808
Tuoteluokka	36B

### Kuvaus

#### Kuvateksti:

Yhdistelmäleukojen **yksittäissäätö**.

Leukojen **keskiöissäätö**.

#### Käyttö:

Yhdistelmäkiinnitysmahdollisuus kahdella eri leukasäädöllä.

**a) Perusleukojen keskityssäätö (kierukka levyllä);**

**b) Päällileukojen yksittäissäätö.**

Siten voidaan kiinnittää epäsäännöllisen muotoiset työkappaleet samoin kuin tasolaikkaan.

Leukojen säätöön käytettävä kierukkalevy on **karkaistu**, kierukan ja perusleukojen kierukoiden viisteet on **hiottu molemmilta puolilta**.

**Lieriömäinen keskiökiinnitys DIN 702-4.** Istukka kiinnittyy takapuolelta laippaan ja laippa kiinnittyy karaan.

#### Standardi:

**DIN 702-4.**

#### Raaka-aine:

Valurauta

#### Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien:

1 sarja = 4 karkaistua perusleukaa.

1 sarja = 4 karkaistua kääntöleukaa (käytettäväksi pora- ja sorvausleukoina).  
1 kiristysavain.

## Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	125 mm
Aukko E	38 mm
Kiristysavainnelikulma K	9 mm
Kehä F	108 mm
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	75 mm
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	95 mm
Paino	6 kg
Keskitys-Ø B	95 mm
Keskitys-syvyysC	4 mm
Standardi	DIN 702-4
Tuotetyyppi	Kombi-nelileukaistukka