



Pneumaattis-hydraulinen sokkoniittimutterilaite FireFox®, Tyypit: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	770515 2
GTIN	4007081056373
Tuoteluokka	74A

Kuvaus

Malli:

Käyttöpaine 5 – 7 baaria. Automaattinen porausmenettely heti, kun sokkoniittimutteri on asetettu kevyesti painamalla kierretuurnaan. Erittäin taloudellinen nopean porauksen ja huippunopean asetusprosessin ansiosta. Yhdistettynä **samassa** laitteessa sokkoniittimutterien työstäm mahdollisuus asetusvoimaohjauksella tai iskusäädöllä.

Toimituksen sisältö:

Kaksi asennusavainta SW 24 / 27, 1 kuusiokoloavain SW 4, 1 pullo hydrauliikkaöljyä 100 ml, 1 öljyntäyttösäiliö. Suukappale ja kierretuurna M4, M5, M6, M8.

Huomautus:

Varasuukappaleet saatavilla numerolla 770516.

Tekninen kuvaus

Letkuliitântä	6 mm
Asetusisku säädettävissä, maksimi 5 baaria	22000 N
Sokkoniittimuttereille, teräs/alumiini	M3 - M12
Asetusisku säädettävissä, enint.	10 mm

Ilmankulutus kutakin asetuskertaa kohden (riippuu kierteestä)	2–4 l
Sokkoniittimuttereille, kaikki raaka-aineet	M3 - M10
Paino	2,4 kg
Letkuliitäntä	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Vetoniittikone

Tarvikkeet

Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M8	770516 M8
Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M12	770516 M12
Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M10	770516 M10
Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M6	770516 M6
Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M4	770516 M4
Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M5	770516 M5
Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M3	770516 M3