

Garant**Kevytmetallivesivaaka, Pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467020 2000
GTIN	4045197720542
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Paksuseinäinen, eloksoitu alumiiniprofiili, erittäin hyvä taivutusjäykkyys. Sileät ja prismamaiset mittauspinnat mahdollistavat erinomaisen asemoinnin tasoille, putkiin ja särmiin. Reunattomat horisontaaliset libellit, joissa luuppiominaisuus, häiriöttömään libellirakkuloiden näkymään. Kaksi pystysuoraa libelliä.

Kuvaus mainosteksti:

Paksuseinäinen, eloksoitu alumiiniprofiili, erittäin hyvä taivutusjäykkyys. Sileät ja prismamaiset mittauspinnat mahdollistavat erinomaisen asemoinnin tasoille, putkiin ja särmiin. Reunattomat horisontaaliset libellit, joissa luuppiominaisuus, häiriöttömään libellirakkuloiden näkymään.

Tarkkuus vastakkaismittauksessa 0,75 mm/m.

Tekninen kuvaus

Pituus	2000 mm
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa	0,75 mm/m
Leveys x paksuus	24 x 55 mm
Tuotetyyppi	Vesivaaka