



Nelileukainen yhdistelmäsorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys lieriömäinen istukka, DIN 702-4, Ulko-Ø A / kartio: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	315635 200
GTIN	5907412202822
Tuoteluokka	36B

Kuvaus

Kuvateksti:

Yhdistelmäleukojen **yksittäissäätö**.

Leukojen **keskiöissäätö**.

Käyttö:

Yhdistelmäkiinnitysmahdollisuus kahdella eri leukasäädöllä.

a) Perusleukojen keskityssäätö (kierukka levyllä);

b) Päällileukojen yksittäissäätö.

Siten voidaan kiinnittää epäsäännöllisen muotoiset työkappaleet samoin kuin tasolaikkaan.

Leukojen säätöön käytettävä kierukkalevy on **karkaistu**, kierukan ja perusleukojen kierukoiden viisteet on **hiottu molemmilta puolilta**.

Lieriömäinen keskiökiinnitys DIN 702-4. Istukka kiinnittyy takapuolelta laippaan ja laippa kiinnittyy karaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Valurauta

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien:

1 sarja = 4 karkaistua perusleukaa.

1 sarja = 4 karkaistua kääntöleukaa (käytettäväksi pora- ja sorvausleukoina).
1 kiristysavain.

Tekninen kuvaus

Korkeus leukoineen H ₂	127 mm
Keskitys-Ø B	160 mm
Keskitys-syvyysC	5 mm
Aukko E	55 mm
Ulko-Ø A	200 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	96 mm
Kiristysavainnelikulma K	11 mm
Paino	19 kg
Kehä F	176 mm
Standardi	DIN 702-4
Tuotetyyppi	Kombi-nelileukaistukka