



Nelileukainen yhdistelmäsorvinistukka, lyhytkartiokiinnitys Lyhytkartio-kiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 200/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Tuoteluokka	36B

Kuvaus

Kuvateksti:

Yhdistelmäleukojen **yksittäissäätö**.

Leukojen **keskiöissäätö**.

Käyttö:

Yhdistelmäkiinnitysmahdollisuus kahdella eri leukasäädöllä.

a) Perusleukojen keskityssäätö (kierukka levyllä);

b) Päällileukojen yksittäissäätö.

Siten voidaan kiinnittää epäsäännöllisen muotoiset työkappaleet samoin kuin tasolaikkaan.

Leukojen säätöön käytettävä kierukkalevy on **karkaistu**, kierukan ja perusleukojen kierukoiden viisteet on **hiottu molemmilta puolilta**.

Lyhytkartiokiinnitin DIN 702-3, pinnapultit ja laippamutterit karanpäälle DIN 55027. (DIN 55027 sekä kansainvälinen standardi ISO 702/III vastaavat DIN 55022 -standardia (vanha standardi)). Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Valurauta

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien:

1 sarja = 4 karkaistua perusleukaa.

1 sarja = 4 karkaistua kääntöleukaa (käytettäväksi pora- ja sorvausleukoina).

1 kiristysavain.

Tekninen kuvaus

Kiristysavainnelikulma K	11 mm
Kartion koko	5
Paino	19 kg
Sidepulttien lukumäärä	4
Korkeus ilman leukoja H ₁	112 mm
Ulko-Ø A	200 mm
Aukko E	55 mm
Keskityskartion B	82,575 mm
Kehä F	104,8 mm
Sidepulttien koko	M10
Korkeus leukoineen H ₂	143 mm
Standardi	DIN 702-3
Tuotetyyppi	Kombi-nelileukaistukka