

**Garant****Jalusta, teränkoko pituus×leveys: 1000X630mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	431000 1000X630
GTIN	
Tuoteluokka	41C

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Työskentelykorkeus säädettävissä korkeudensäätöruuveilla. Suurin työskentelykorkeus 900 mm (kivitason yläreuna).

**Jalusta**, profiiliterästä, maalaus valkoalumiini, RAL 9006. Arkistohyllyn materiaalina pyökki-Multiplex.

**Käyttö:**

Luonnonkivitasot nro 430200 – 430600 tuetaan määritetyistä pisteistä (teräskuulakärjet).

- **Laatoille enimmäiskooltaan 630×630 mm. Työpöytien ja vastaavien päälle sopivat parhaiten säädettävät ruuvitukialustat nro 373500.**
- **Tukirakenteen korkeus on säädettävissä ja sitä käytetään laattojen suuntaamiseen (3-pistekiinnitys ja 2 lisäruuvia kaatumisen estämiseksi).**

**Huomautus:**

Pyynnöstä alarakenteet värähtelyeristyksellä.

**Tekninen kuvaus**

Alarakenteen leveys	750 mm
sopii levykoolle pituus × leveys	1000X630 mm
Alarakenteen syvyys	560 mm

Paino	31 kg
Alarakenteen korkeus	720 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle	1000 kg
Säilytysalustan materiaali	pyökki-Multiplex
suurin työskentelykorkeus (kivitason yläreuna)	900 mm
Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat	780 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Tuotetyyppi	Alusta