

**HOLEX**

**Weldonpidin kierrekiinnikejyrsimille, joissa on sisäjähdytys,  $\varnothing d = 20$  mm,  
Kierre M  $\times$  Pituus L1: M10X25**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	301347 M10X25
GTIN	4062406107345
Tuoteluokka	32A

## Kuvaus

**Malli:**

**Varren toleranssi h6.**

**Käyttö:**

Kiinnitykseen vääntöistukkaan (Weldon).

## Tekninen kuvaus

$\varnothing D_2$	18 mm
Hyötypituus $L_1$	25 mm
$L_2$	20,2 mm
Reiän $\varnothing D_1$	10,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Sovitin	$\varnothing d = 20$ mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike