

**HOLEX**

**Weldonpidin kierrekiinnikejyrsimille, joissa on sisäjähdytys, Ø d = 20 mm,  
Kierre M × Pituus L1: M6X25**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	301347 M6X25
GTIN	4062406107338
Tuoteluokka	32A

## Kuvaus

**Malli:**

**Varren toleranssi h6.**

**Käyttö:**

Kiinnitykseen vääntöistukkaan (Weldon).

## Tekninen kuvaus

Reiän Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Sovitin	Ø d = 20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike