



**Weldonpidin kierrekiinnikejyrsimille, joissa on sisäjähdytys, Ø d = 16 mm,
Kierre M × Pituus L1: M8X40**



Tilaustiedot

Tilausnumero	301346 M8X40
GTIN	4062406107321
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Kiinnitykseen vääntöistukkaan (Weldon).

Tekninen kuvaus

L ₂	6 mm
Hyötypituus L ₁	40 mm
Ø D ₂	13 mm
Reiän Ø D ₁	8,5 mm
Kokonaispituus L	88 mm
Sovitin	Ø d = 16 mm
Varren Ø d	16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike