

**HOLEX**

**Weldonpidin kierrekiinnikejyrsimille, joissa on sisäjähdytys,  $\varnothing d = 25$  mm,  
Kierre M  $\times$  Pituus L1: M12X40**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	301349 M12X40
GTIN	4062406107369
Tuoteluokka	32A

## Kuvaus

**Malli:**

**Varren toleranssi h6.**

**Käyttö:**

Kiinnitykseen vääntöistukkaan (Weldon).

## Tekninen kuvaus

Hyötypituus L <sub>1</sub>	40 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
L <sub>2</sub>	24 mm
Reiän $\varnothing D_1$	12,5 mm
Kokonaispituus L	101 mm
Sovitin	$\varnothing d = 25$ mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike