



## Kivilaatta Tarkkuus 0, Pituus x leveys: 1500X1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	430300 1500X1000
GTIN	2050001949783
Tuoteluokka	46H

### Kuvaus

#### Malli:

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan. Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi. Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainsertit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin. Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

#### Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin. DIN 876/0 – tarkkuustimanttiläpätty laadun valvontaan.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

#### Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

### Tekninen kuvaus

Paino	855 kg
Paksuus	190 mm
Tasaisuus	0,01 mm
Teräskuulakärkien lkm	5
Standardi	DIN 876

Tarkkuus	0 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

## Tarvikkeet

Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli, Kärkikorkeus: 150mm	431710 150
Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura, asennettuna, Laatan pituudelle: 1500mm	431700 1500
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli, Kärkikorkeus: 200mm	431710 200
Pyörityspukkipari	431705