



Kivilaatta Tarkkuus 0, Pituus x leveys: 2000X1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	430300 2000X1000
GTIN	2050001949790
Tuoteluokka	46H

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan. Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi. Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainsertit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin. Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin. DIN 876/0 – tarkkuustimanttiläpätty laadun valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Tekninen kuvaus

Paksuus	220 mm
Paino	1320 kg
Tasaisuus	0,012 mm
Teräskuulakärkien lkm	5
Standardi	DIN 876

Tarkkuus	0 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

Tarvikkeet

Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli, Kärkikorkeus: 150mm	431710 150
Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura, asennettuna, Laatan pituudelle: 2000mm	431700 2000
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli, Kärkikorkeus: 200mm	431710 200
Jalusta, teränkoko pituusxleveys: 2000X1000mm	431000 2000X1000
Pyörityspukkipari	431705