

PLANOLITH**Kivilaatta Tarkkuus 1, Pituus × leveys: 1200X800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430200 1200X800
GTIN	2050001949738
Tuoteluokka	46H

Kuvaus**Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.

- **Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.**
- **Taipumaton ja vääntöjäykkä.**
- **Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.**
- **Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpäTTY). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.**
- **Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.**
- **Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainserit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.**
- **Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.**

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.

DIN 876/1 – timanttiläpäTTY konepajoille ja tuotantoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Tekninen kuvaus

Paksuus	160 mm
Paino	460 kg

Tasaisuus	0,022 mm
Teräskuulakärkien lkm	5
Standardi	DIN 876
Tarkkuus	1 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

Tarvikkeet

Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 200 mm	431710 200
Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura, asennettuna Laatan pituudelle 1200 mm	431700 1200
Alakaappirakenne teränkoko pituus×leveys 1200X800 mm	431050 1200X800
Pyörityspukkipari	431705
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 150 mm	431710 150
Jalusta teränkoko pituus×leveys 1200X800 mm	431000 1200X800