

PLANOLITH**Kivilaatta Tarkkuus 00, Pituus × leveys: 2000X1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430400 2000X1000
GTIN	2050001949837
Tuoteluokka	46H

Kuvaus**Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.

- **Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.**
- **Taipumaton ja vääntöjäykkä.**
- **Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.**
- **Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpäTTY). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.**
- **Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.**
- **Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainserit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.**
- **Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.**

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.

DIN 876/00 – erikoistarkkuus-timanttiläpäTTY mittaustilaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Tekninen kuvaus

Tasaisuus	0,006 mm
Paino	1320 kg

Paksuus	220 mm
Teräskuulakärkien lkm	5
Standardi	DIN 876
Tarkkuus	00 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

Tarvikkeet

Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 200 mm	431710 200
Jalusta teränkoko pituus×leveys 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 150 mm	431710 150
Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura,asennettuna Laatan pituudelle 2000 mm	431700 2000
Pyörityspukkipari	431705