


Garant**XDLW 09T308 TN, KU 7710, Tyyppi: GGG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Kiinnitysruuvien nro 219933 kireys saa olla enintään 2,2 Nm!

Syöttö f_z / hammas: 0,43 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDLW 09T308 TN

tyyppi: GGG

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 1,99 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GGG
ISO-koodi-kääntöterä	XDLW 09T308 TN
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,99 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	KU 7710

Lastuava aine	Keramiikka
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
Syöttö f_z / hammas	0,43 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	600 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		