

**Jatkokappale jyrsimille, Kierre M × A-mitta: M12X40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301358 M12X40
GTIN	4062406107543
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Varsi läpiporattu sisäisen jäähdytysaineen syöttöä varten.

Tekninen kuvaus

kierre M	M12
Reiän Ø D ₁	12,5 mm
Ulkonema A-mitta	40 mm
Ulko-Ø D	21 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale