

HOLEX**Lieriömäinen istukka kierrekiinnikejyrsimille, Ø d = 32 mm, Kierre M × Pituus L2: M12X54****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301357 M12X54
GTIN	4062406107482
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:****Varren toleranssi h6.****Käyttö:**

Kiinnitykseen kutistusistukassa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	21 mm
L ₂	23 mm
Hyötypituus L ₁	54 mm
Reiän Ø D ₁	12,5 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Sovitin	Ø d = 32 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike