

**HOLEX****Lieriömäinen istukka kierrekiinnikejyrsimille, Ø d = 20 mm, Kierre M × Pituus L2: M10X67****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 301353 M10X67 |
| GTIN         | 4062406107420 |
| Tuoteluokka  | 32A           |

**Kuvaus****Malli:****Varren toleranssi h6.****Käyttö:**

Kiinnitykseen kutistusistukassa.

**Tekninen kuvaus**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Hyötypituus L <sub>1</sub> | 68,7 mm                      |
| Reiän Ø D <sub>1</sub>     | 10,5 mm                      |
| Ø D <sub>2</sub>           | 18 mm                        |
| L <sub>2</sub>             | 67 mm                        |
| Kokonaispituus L           | 160 mm                       |
| Sovitin                    | Ø d = 20 mm                  |
| Sisäjäähdytys              | kyllä                        |
| Tuotetyyppi                | Kierteitetyn jyrsimen pidike |