

Garant GRIDLINE

Jalkaosa, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927000 800
GTIN	4062406107291
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen.

Korkeus vastaa työtason alareunaa.

Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Korkeus	800 mm
Sopii tason syvyyteen	750 mm
Leveys	50 mm

Paino	6,9 kg
Rakennetyyppi	Teräs rakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Jalkaosia

Tarvikkeet

Suojatulpat 2 osan sarja Tyyppi 2	927092 2
Korkeudentasaus GridLine-työpenkit Tyyppi M12	927090 M12