

HOLEX**Lieriömäinen istukka kierrekiinnikejyrsimille, Ø d = 25 mm, Kierre M × Pituus L2: M12X77****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:****Varren toleranssi h6.****Käyttö:**

Kiinnitykseen kutistusistukassa.

Tekninen kuvaus

L ₂	77 mm
Reiän Ø D ₁	12,5 mm
Hyötypituus L ₁	87,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Kokonaispituus L	240 mm
Sovitin	Ø d = 25 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike