

**Garant**
**Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 19/2 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	273780 19/2
GTIN	4045197720924
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**
**Käyttö:**

Yhdessä pistoterien nro 273656 – 273670 kanssa.

**Sopii :**

Pidike nro 273984 – 273994 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

**Huom:**

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670. Sarja, johon kuuluu kaksi lehteä, joissa molemmissa kiinnitysisukka

aksiaalinen pisto mahdollinen: ei

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 40 mm

Korkeus h<sub>1</sub>: 15,7 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 96 mm

**Tekninen kuvaus**

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	40 mm
Pistoleveys w	2 mm
Lehden korkeus h <sub>5</sub>	19 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	15,7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	96 mm

Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
aksiaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo