

Garant
Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 19/3 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273780 19/3
GTIN	4045197720931
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Käyttö:

Yhdessä pistoterien nro 273656 – 273670 kanssa.

Sopii :

Pidike nro 273984 – 273994 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670. Sarja, johon kuuluu kaksi lehteä, joissa molemmissa kiinnitysisukka

aksiaalinen pisto mahdollinen: ei

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 40 mm

Korkeus h_1 : 15,7 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 96 mm

Tekninen kuvaus

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	40 mm
Lehden korkeus h_5	19 mm
Pistoleveys w	3 mm
Korkeus h_1	15,7 mm
Kokonaispituus L_{ges}	96 mm

Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
aksiaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo