

Garant
Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h₅ / pistoleveys w: 19/1,5 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273780 19/1,5
GTIN	4045197720917
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Käyttö:

Yhdessä pistoterien nro 273656 – 273670 kanssa.

Sopii :

Pidike nro 273984 – 273994 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670. Sarja, johon kuuluu kaksi lehteä, joissa molemmissa kiinnitysisukka

aksiaalinen pisto mahdollinen: ei

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 40 mm

Korkeus h₁: 15,7 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 96 mm

Tekninen kuvaus

Lehden korkeus h ₅	19 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	40 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Korkeus h ₁	15,7 mm
Kokonaispituus L _{ges}	96 mm

Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
aksiaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo