

Garant**Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen, Oikea, Varren Ø DS / pistoleveys w:
12/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm²). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	9,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
Ruuvi	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Pistoleveys w	1,5 mm
t _{max} sisätyöstö	4,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	30 mm
varren Ø D _s	12 mm
Käyttöalue	Sisäpuolinen uransorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 12

279815 12

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500