

**Combidisc®-hiomalaikka (SiC), Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554024 36
GTIN	4007220778524
Tuoteluokka	55G

Kuvaus**Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Teräväsärmäinen piikarbidirae (SiC) aggressiiviseen hiontaan pienellä puristusvoimalla.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Soveltuu erityisesti titaaniseosten, alumiinin, kuparin ja pronssin hiontaan.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	36
Kiekon Ø	76,2 mm
Hioma-aine	Piikarbididi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm

Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Kovametalli	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554092 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova Ulko-Ø 75 mm	554094 75
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 75 mm	554090 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554093 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova ulko-Ø 75 mm	554088 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 75 mm	554089 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 75 mm	554091 75