

**Combidisc®-hiomalaikka (SiC), Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554024 120
GTIN	4007220778562
Tuoteluokka	55G

**Kuvaus****Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

**Teräväsärmäinen piikarbidirae (SiC)** aggressiiviseen hiontaan pienellä puristusvoimalla.

**Käyttö:**

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Soveltuu erityisesti titaaniseosten, alumiinin, kuparin ja pronssin hiontaan.

**Huomautus:**

**Roloc™ Bristle-Disc** alkaen numerosta 573510.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	120
Kiekon Ø	76,2 mm
Hioma-aine	Piikarbididi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm

Enimmäiskierrosuku	20000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Kovametalli	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kumialuslaikka M14-kiinnityskova ulko-Ø 75 mm	554088 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 75 mm	554089 75
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 75 mm	554090 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554093 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 75 mm	554091 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova Ulko-Ø 75 mm	554094 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554092 75